
듀브 케이블 러그 KRFN

튜브 케이블 러그 케이블 class 2 및 5용 좁은 바닥이 있는 KRFN







장점

Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
고품질의 전해 구리가 우수한 압착 품질 보장
검침용 구멍

응용 범위

좁은 튜브 케이블은 편조되고 유연한 50-240 mm² CU 도체에 끼워지며, 클래스 2 와 클래스 5에 알맞음

좁은 공간에 적합

인증

권장 크림핑 툴과 조합시 EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 및 VDE 0220:1의 요건 충족

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001051 ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그
재료:	주석 도금된 전해액 구리
온도 범위:	온도 범위 최대 +90°C 작동 온도: 110°C, 최대. +140°C

비고

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

튜브 케이블 러그 KRFN

품번	제품 명칭	스크류 홀Ø (mm)	UL 인증	길이 (mm)	압착다이	d mm	W mm	피스 / PU
61797400	KRFN 50/6	6	no	51	B 14.5	11	18	100
61797401	KRFN 50/8	8	no	51	B 14.5	11	18	100
61797402	KRFN 50/10	10	no	51	B 14.5	11	18	100
61797403	KRFN 70/6	6	no	56	B 14.5	13	20	50
61797404	KRFN 70/8	8	no	56	B 17	13	20	50
61797405	KRFN 70/10	10	no	56	B 17	13	20	50
61797406	KRFN 95/8	8	no	61	B 20	15	24	50
61797407	KRFN 95/10	10	no	62	B 20	15	24	50
61797408	KRFN 95/12	12	no	64	B 20	15	24	50
61797409	KRFN 120/8	8	no	65	B 22	17	26	25
61797410	KRFN 120/10	10	no	66	B 22	17	26	25
61797411	KRFN 120/12	12	no	68	B 22	17	26	25
61797412	KRFN 150/10	10	no	73	B 25/13 B 25	19	30	25
61797413	KRFN 150/12	12	no	75	B 25/13 B 25	19	30	25
61797414	KRFN 185/10	10	no	80	13 B 27	21	32	20
61797415	KRFN 185/12	12	no	82	13 B 27	21	32	20
61797417	KRFN 240/10	10	no	84	13 B 30	22.5	38	10
61797418	KRFN 240/12	12	no	84	13 B 30	22.5	38	10

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.