

Tube cable lugs KRFS

Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands



철도



옥외용에 적합



기계적 저항성



공간 요구 사항

장점

Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
고품질의 전해 구리가 우수한 압착 품질 보장
검침용 구멍
Same or smaller flange width as pipe diameter

응용 범위

Tubular cable lugs with particularly narrow flange suitable for stranded, flexible and very flexible CU conductors 50 - 240 mm² (class 2, 5 & 6)
좁은 공간에 적합

인증

UL 파일 번호: E205350(표 참조)
권장 크리핑 톨과 조합시 EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 및 VDE 0220:1의 요건 충족

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001051

ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

Tube cable lugs KRFS

재료:	주석 도금된 전해액 구리
온도 범위:	온도 범위 최대 +90°C 작동 온도: 110°C, 최대. +140°C

비고

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

Tube cable lugs KRFS

품번	제품 명칭	스크류 홀Ø (mm)	UL 인증	길이 (mm)	압착다이	d mm	W mm	피스 / PU
61803470	KRFS 50/6	6	no	51	B 14.5	11	15	100
61803471	KRFS 50/8	8	no	51	B 14.5	11	16.5	100
61803472	KRFS 50/10	10	no	52	B 14.5	11	16.5	100
61803473	KRFS 70/6	6	no	58	B 17	13	17	50
61803474	KRFS 70/8	8	no	58	B 17	13	17	50
61803475	KRFS 70/10	10	no	58	B 17	13	19	50
61803476	KRFS 95/6	6	yes	63	B 20	15	19	50
61803477	KRFS 95/8	8	yes	63	B 20	15	19	50
61803478	KRFS 95/10	10	yes	63	B 20	15	19	50
61803479	KRFS 95/12	12	yes	64	B 20	15	20	50
61803480	KRFS 120/6	6	yes	67	B 22	17	19	25
61803481	KRFS 120/8	8	yes	67	B 22	17	19	25
61803482	KRFS 120/10	10	yes	67	B 22	17	19	25
61803483	KRFS 120/12	12	yes	70	B 22	17	22	25
61803484	KRFS 150/6	6	yes	74	B 25/13 B 25	19	25	25
61803485	KRFS 150/8	8	yes	74	B 25/13 B 25	19	25	25
61803486	KRFS 150/10	10	yes	74	B 25/13 B 25	19	25	25
61803487	KRFS 150/12	12	yes	76	B 25/13 B 25	19	25	25
61803488	KRFS 185/10	10	yes	79	13 B 27	21	27	20
61803489	KRFS 185/12	12	yes	82	13 B 27	21	27	20
61803490	KRFS 240A/10	10	yes	91	13 B 30	22.5	29	10
61803491	KRFS 240A/12	12	yes	91	13 B 30	22.5	29	10
61803492	KRFS 240A/16	16	yes	96	13 B 30	22.5	29	10

Tube cable lugs KRFS

