KNIPEX Alligator® 워터 펌프 플라이어

KNIPEX 파지 및 절단 작업용 절연 펜치

정보
슬림한 크기로 인해 공작물에 접근용이



장점
파이프 및 너트의 자체 고정 장치: 공작물에 미끄럼이없고 낮은 힘이 필요함
다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능

응용 범위
견고한 구조로 인해 먼지에 민감하지 않으므로 실외 작업 적합

제품 특성
9-노치 조정 위치
파지 표면의 높은 내마모성

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000164 ETIM 5.0 class 설명: 워터 펌프 플라이어
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000164 ETIM 6.0 Class 설명: 워터 펌프 압축 도구
인증:	IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능 VDE 테스트
재료:	Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

KNIPEX Alligator® 워터 펌프 플라이어

품번	제품 명칭	Clamping width mm	Jaw distance mm	무게 (kg)	길이 (mm)
62120505	워터 펌프 플라이어 WPZI 25	50	46	0.374	250

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16