KNIPEX 케이블 나이프

KNIPEX 경화 칼날과 절연 손잡이가 달린 케이블 나이프

정보
대형 케이블의 단열을 위한 솔리드 직선 블레이드

장점
미끄럼 방지 소프트 부품을 사용하여
손잡이의 끝 부분에 있는 엄지 손가락 홈과 "손가락 고리"는 칼날을 당길 때 힘을 잘 전달 함
다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능

제품 특성
투명한 보호 캡

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000155 ETIM 5.0 Class 설명: 블레이드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000155 ETIM 6.0 Class 설명: 블레이드
인증:	IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능 VDE 테스트
재료:	특수 공구강, 오일 경화

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

KNIPEX 케이블 나이프

품번	제품 명칭	Blade length mm	무게 (kg)	길이 (mm)
Cable knive				
62120510	Cable knive KAMI 19	50	0.067	190

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.