센서 스트립 스트리핑 공구

독일에서 제조된 PUR 외장재용 센서 케이블 및 도체 해체 및 박리 공구



장점

센서/액추에이터 케이블의 피복제 탈피 관련 요구 사항에 중점
새로 설계한 블레이드를 사용하는 공구로 도선 또는 실드 한 가닥이라도 내부에 손상을 입히지 않고 케이블에서 정확히
PVC/PUR 케이블 피복을 벗길 수 있음
다양한 케이블 직경 맞도록 완전 자동화된 조절
손잡이 내부의 가압식 개구부 – 임의의 길이로 스트립 가능
인체공학적 설계 – 사용자 친화적, 간편한 사용, 경량

응용 범위

PUR 할로겐이 없는 센서/액추에이터 케이블
고유연성 TPE-U 케이블
PUR 케이블
PUR/PVC 케이블
다중 스트랜드형 케이블, 차폐 및 비차폐 케이블

제품 특성

Exchangeable blades - longer lifetime, efficient

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000163 ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 스트리핑 도구
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000163 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 탈피 도구
직경:	Sensor Mini: For outer diameter: 3,2-4,4 mm Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm
길이:	치수 : LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

센서 스트립 스트리핑 공구

품번	제품 명칭	외경 (mm)	길이 (mm)	피스 / PU
61735833	센서 스트립 미니 스트리핑 공구	3.2 - 4.4	165	1
61735993	센서 스트립 특수 스트리핑 공구	4.4 - 7.0	165	1
61718790	센서 스트립 미니 교체날 세트	3.2 - 4.4	-	1
61718800	센서 스트립 특수 교체날 세트	4.4 - 7.0	-	1

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.