SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, 미터식 외부 나사에서 PG 내부 나사까지의 육가 변환기, 렌치 조립

튼튼함

장점
미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 사용을 가능하게 함.
렌치를 사용한 조립체

응용 범위
미터식 외부 스레드에서 PG내부 스레드까지 가는 육각형 컨버터
기계
장치
하우징

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
SKINDICHT® ZS-M-XL 는 긴 미터식 연결 스레드를 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
재료:	니켈 도금 황동
온도 범위:	-60°C에서 +200°C

최근 업데이트 (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® ZS-M

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

품번	쓰레드(thread) , 암컷 M1	쓰레드(thread) , 암컷 PG	피스 / PU
SKINDICHT® ZS-M			
52104330	12 x 1.5	7	100
52104340	16 x 1.5	9	100
52104010	16 x 1.5	11	100
52104360	20 x 1.5	11	100
52104370	20 x 1.5	13.5	100
52104380	20 x 1.5	16	50
52104400	25 x 1.5	21	50
52104410	32 x 1.5	29	25
52104420	40 x 1.5	36	10
52104430	50 x 1.5	42	10
52104440	63 x 1.5	48	10
SKINDICHT® ZS-M-XL			
52104335	12 x 1.5	7	100
52104345	16 x 1.5	9	100
52104365	20 x 1.5	11	100
52104375	20 x 1.5	13.5	100
52104385	20 x 1.5	16	50
52104405	25 x 1.5	21	50
52104415	32 x 1.5	29	25
52104425	40 x 1.5	36	10
52104435	50 x 1.5	42	10
52104445	63 x 1.5	48	10

최근 업데이트 (30.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.