EPIC® POWER LS1 F6

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® LS1 Power cable coupler for male contacts for cable extensions

정보
Made in Germany



- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 풍력 에너지
- 화학적 저항성 우수
- 내부식성
- 최대 진동 보호
- 기계적 저항성
- 조립 시간
- 최적 변형 방지
- 공간 요구 사항

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 F6

튼튼함

통합 SKINTOP® 케이블 그랜드

간섭 신호

방수

다양한 승인 인증

장점
최저 설치 공간에서 높은 출력, 전기 모터를 위한 최적의 시스템 솔루션
EMC에 최적화된 설계
높은 보호 수준으로 현장 환경에서 안전하게 사용

응용 범위
플랜트 엔지니어링
서보 드라이브 그리고 서보 조립

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	630 V (2 mm 접촉) 250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압:	6 kV (2 mm 접촉) 4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점) 7 A (1 mm 접촉)
오염도:	3
접촉 저항:	< 4 mOhm
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
체결 방법:	압착 종단: 0.5 - 4.0 mm² (2 mm contacts) 압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² (1 mm contacts)
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인써트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP68 (10h/1m)
기계적작업 사이클:	500

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 F6

VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 B25 UL 파일 번호: E249137
온도 범위:	-25°C ~+125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 F6

품번	Article description	접속핀이 포함됨	Clamping range min	Clamping range max	Clamping range in mm	핀 배열	피스 / PU
타입 LS1 F6, 케이블 커플러, 6핀, 암 접점							
73000012	LS1 F6	6	8.5	11	8.5 - 11	5+PE	5
73000014	LS1 F6	-	8.5	11	8.5 - 11	5+PE	20
73000013	LS1 F6	6	10.5	15.5	10.5 - 15.5	5+PE	5
73000015	LS1 F6	-	10.5	15.5	10.5 - 15.5	5+PE	20
76133000	LS1 F6	6	7.5	15.5	7.5 - 15.5	5+PE	5
76133510	LS1 F6	-	7.5	15.5	7.5 - 15.5	5+PE	20
44420095	4mm² 종단을 위한 2mm 접촉면의 LS1 F6	6	14	17	14 - 17	5+PE	5
타입 LS1 F6, 케이블 커플러, 8핀, 암 접점							
73000008	LS1 F6	8	8.5	11	8.5 - 11	3+PE+4	5
73000009	LS1 F6	8	10.5	15.5	10.5 - 15.5	3+PE+4	5
73000011	LS1 F6	-	10.5	15.5	10.5 - 15.5	3+PE+4	20
76134000	LS1 F6	8	7.5	15.5	7.5 - 15.5	3+PE+4	5
76134510	LS1 F6	-	7.5	15.5	7.5 - 15.5	3+PE+4	20
44420093	4mm² 종단을 위한 2mm 접촉면의 LS1 F6	8	14	17	14 - 17	3+PE+4	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.