

EPIC® H-BE 2.5 machined contacts

EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

직사각형 커넥터의 가공된 접점은 다양한 단면 치수를 갖는 암 및 수 핀으로 사용 가능

정보

고품질의 금 또는 은도금 접점 선택



기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

재료:

brass silver plated CuZn / Ag

brass gold plated CuZn / Au

기계적작업 사이클:

500

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-BE 2.5 machined contacts

품번	Article description	Contact type	도체 단면적 (mm²)	도체단면적 비율	표면	스트리핑 길이 (mm)	피스 / PU
11190000	절삭된 H-BE 2.5	메일	0.5	-	Ag	7.4	100
11195000	절삭된 H-BE 2.5	피메일	0.5	-	Ag	7.4	100
11190100	절삭된 H-BE 2.5	메일	0.75 - 1	1	Ag	7.4	100
11195100	절삭된 H-BE 2.5	피메일	0.75 - 1	1	Ag	7.4	100
11190200	절삭된 H-BE 2.5	메일	1.5	2	Ag	7.4	100
11195200	절삭된 H-BE 2.5	피메일	1.5	2	Ag	7.4	100
11190300	절삭된 H-BE 2.5	메일	2.5	3	Ag	7.4	100
11195300	절삭된 H-BE 2.5	피메일	2.5	3	Ag	7.4	100
11190400	절삭된 H-BE 2.5	메일	4	-	Ag	7.4	100
11195400	절삭된 H-BE 2.5	피메일	4	-	Ag	7.4	100
11190301	절삭된 H-BE 2.5	메일	0.14 - 0.37	2	Au	7.4	100
11190302	절삭된 H-BE 2.5	피메일	0.14 - 0.37	2	Au	7.4	100
11192000	절삭된 H-BE 2.5	메일	0.5	-	Au	7.4	100
11197000	절삭된 H-BE 2.5	피메일	0.5	-	Au	7.4	100
11192100	절삭된 H-BE 2.5	메일	0.75 - 1	1	Au	7.4	100
11197100	절삭된 H-BE 2.5	피메일	0.75 - 1	1	Au	7.4	100
11192200	절삭된 H-BE 2.5	메일	1.5	2	Au	7.4	100
11197200	절삭된 H-BE 2.5	피메일	1.5	2	Au	7.4	100
11192300	절삭된 H-BE 2.5	핀	2.5	3	Au	7.4	100
11197300	절삭된 H-BE 2.5	피메일	2.5	3	Au	7.4	100

EPIC® H-BE 2.5 machined contacts

