FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS

사전 컷팅된 FLEXIMARK® 문자 홀더 전자 제품 (캐비닛)의 구성 요소를 라벨 또는 문자 스트립으로 마킹하기위한 PGS. 케이블 타이가 있는 조립용

정보
FLEXIMARK® 샘플 백에 담긴 PGS 1-285 BK(품목 번호 M32511)



화학적 저항성 우수

화염 저지력

할로겐프리

내산성

자외선 저항

장점
다양한 표면 용 자체 접착력
투명한 커버 MT로 라벨 또는 캐릭터 스트립을 추가로 보호 가능

응용 범위
고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, DYMO® 산업용 테이프에 적합함
제어 케비넷 공정 내 부품 그룹의 마킹 용도
조임:본딩, 또는 온도 > +45°C 에서, 스크류 또는 리벳 필요

제품 특성
Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

기술 데이터

최근 업데이트 (31.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더
전달된 색상:	검정색, 흰색, 회색
재료:	ABS 플라스틱
온도 범위:	-20 °C에서 +45 °C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS

제품 정보

품번	제품 명칭	색상	길이 x 높이 (mm)	PU당 마커 개수	PU
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	백색	1000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	흑색	1000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	회색	1000.0 x 10.0	10	1
83250043	FLEXIMARK® Label cover 10-100 PGS 10	투명	1000.0 x 10.0	10	1

최근 업데이트 (31.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.