

EPIC® Protective cover H-A

열가소성 재질의 보호 커버는 H-A 10, H-A 16, H-A 32 및 H-A 48 하우징과 함께 사용하기에 적합



기계적 저항성



신뢰도



방수

제품 특성

마운팅베이스 또는 벽면에 나사로 고정하기 위해 케이블 러그가있는 고정 코드
케이블에 부착하기 위한 가변 루프가 있는 고정 코드
열가소성 수지와 금속으로 만들어진 보호 커버, H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48 하우징 용

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 캡

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® Protective cover H-A

품번	Article description	Version	볼트	코드 안전하게하기	클램프	재료	피스 / PU
H-A 10-32 패널-적재 기초, 표면-적재 베이스, 케이블 결합기 덮개 위한 볼트와 함께							
10457700	H-A 10 KDB	하우징 H-A 10 용	2	-	-	플라스틱	5
10469700	H-A 16 KDB	하우징 H-A 16 용	2	-	-	플라스틱	5
10481700	H-A 32 KDB	하우징 H-A 32 용	4	-	-	플라스틱	5
10457500	H-A 10 KDBF	하우징 H-A 10 용	2	케이블 러그 있음	-	플라스틱	5
10469500	H-A 16 KDBF	하우징 H-A 16 용	2	케이블 러그 있음	-	플라스틱	5
10481500	H-A 32 KDBF	하우징 H-A 32 용	4	케이블 러그 있음	-	플라스틱	10
H-A 10-32 후드용레버와 함께,							
10457800	H-A 10 KDT	H-A 10 후드 용	-	-	2 스냅인 후크	플라스틱	5
10469800	H-A 16 KDT	H-A 16후드 용	-	-	2 스냅인 후크	플라스틱	5
10481800	H-A 32 KDT	H-A 32 후드 용	-	-	4 스냅인 후크	플라스틱	5
10457600	H-A 10 KDTF	H-A 10 후드 용	-	루프 있음	2 스냅인 후크	플라스틱	5
10469600	H-A 16 KDTF	H-A 16후드 용	-	루프 있음	2 스냅인 후크	플라스틱	5
10481600	H-A 32 KDT	H-A 32 후드 용	-	루프 있음	4 스냅인 후크	플라스틱	10

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Protective cover H-A

