
FLEXIMARK® PTEF/ CAB

사전 컷팅된 FLEXIMARK® 문자 홀더 레이블 또는 문자 스트립이 있는 케이블을 표시 PTFE

정보
FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PTEF 9,5-35(품목 번호: M32511)



옥외용에 적합

화학적 저항성 우수

할로겐프리

내산성

자외선 저항

장점
절단 시간이 절약되므로 비용도 절약됨
PC 라벨 LFL 은 문자 홀더의 다양한 크기에 적합하게 적용됩니다
자외선 복사와 다양한 화학 물질로부터 추가적으로 보호

응용 범위
고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, DYMO® 산업용 테이프에 적합함
케이블/전선관 마킹 용도
2.6mm 케이블 타이로 조립하거나 엔드 캡을 사용할 때는 나사와 리벳으로 조임

포함된 제품
PTEF(케이블 타이 없음)CAB: 테이블 타이 포함(135x2,6mm)

기술 데이터

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더
재료:	할로겐 프리 폴리에틸렌
온도 범위:	-75°C 에서 최대 +80°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

품번	제품 명칭	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PU당 마커 개수	PU
케이블 바인더 미포함							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
케이블 바인더 포함							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

품번	제품 명칭	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PU당 마커 개수	PU
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.