FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹

TA 라벨은 전기 산업에서 캐비닛 및 기타 구성 요소를 표시하기 위한 자체 접착 라벨. 열전사 프린터로 인쇄 가능

정보
샘플 라벨은 요청시 제공 가능



기계 및 플랜트 엔지니어링

화학적 저항성 우수

할로겐프리

조립 시간

자외선 저항

장점
우수한 자외선 저항성
열전사 인쇄 방법은 인쇄된 표면의 얼룩 및 스크래치 저항을 증가시키고 오일 및 화학 물질에 대한 저항성을 증가시킴

응용 범위
스위치 캐비닛 제작을 위한 구성부품

주의
Easy to print via FLEXIMARK®
software Flexisoft and FLEXIMARK®

thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 번호 83259609)
More sizes and colours available on request

포함된 제품

최근 업데이트 (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹

롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
접착성:	아크릴 재질 기반영구 접착성접착 강도: 15 N/mm
전달된 색상:	황색, 흰색 요청시 은색 제공
재료:	폴리에스터 (0.1 mm)
온도 범위:	-40°C ~ +150°C 가공: 최소 +10°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

최근 업데이트 (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹

제품 정보

품번	제품 명칭	색상	폭 x 높이 (mm)	PU당 마커 개수	PU
83259611	FLEXIMARK® 라벨 TA 15-6 YE	황색	15.6 x 6.0	10000	1
83259628	FLEXIMARK® 라벨 TA 18-9 YE	황색	18.0 x 9.0	10000	1
83259634	FLEXIMARK® 라벨 TA 20-8 YE	황색	20.0 x 8.0	10000	1
83259641	FLEXIMARK® 라벨 TA 25.4-12.7 YE	황색	25.4 x 12.7	10000	1
83259653	FLEXIMARK® 라벨 TA 26-10 YE	황색	26.0 x 10.0	10000	1
83259664	FLEXIMARK® 라벨 TA 26.5-17.5 YE	황색	26.5 x 17.5	5000	1
83259683	FLEXIMARK® 라벨 TA 32-9.5 YE	황색	32.0 x 9.5	10000	1
83259594	FLEXIMARK® 라벨 TA 37-9 YE	황색	37.0 x 9.0	2000	1
83259574	FLEXIMARK® 라벨 TA 38-13 YE	황색	38.0 x 13.0	5000	1
83259694	FLEXIMARK® 라벨 TA 38-19 YE	황색	38.0 x 19.0	2000	1
83259700	FLEXIMARK® 라벨 TA 45-23 YE	황색	45.0 x 23.0	2000	1
83259706	FLEXIMARK® 라벨 TA 47-28 YE	황색	47.0 x 28.0	1500	1
83259712	FLEXIMARK® 라벨 TA 50-23 YE	황색	50.0 x 23.0	2000	1
83259718	FLEXIMARK® 라벨 TA 60-36 YE	황색	60.0 x 36.0	1000	1
83259724	FLEXIMARK® 라벨 TA 65-35 YE	황색	65.0 x 35.0	1000	1
83259736	FLEXIMARK® 라벨 TA 70-48 YE	황색	70.0 x 48.0	1000	1
83259783	FLEXIMARK® 라벨 TA 75-28 YE	황색	75.0 x 28.0	2000	1
83259755	FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-23 YE	황색	101.6 x 23.0	2000	1
83259763	FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-36 YE	황색	101.6 x 36.0	1000	1
83259610	FLEXIMARK® 라벨 TA 15-6 WH	백색	15.0 x 6.0	10000	1
83259629	FLEXIMARK® 라벨 TA 18-9	백색	18.0 x 9.0	10000	1

최근 업데이트 (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹

품번	제품 명칭	색상	폭 x 높이 (mm)	PU당 마커 개수	PU
	WH				
83259635	FLEXIMARK® 라벨 TA 20-8 WH	백색	20.0 x 8.0	10000	1
83259643	FLEXIMARK® 라벨 TA 25.4-12.7 WH	백색	25.4 x 12.7	10000	1
83259655	FLEXIMARK® 라벨 TA 26-10 WH	백색	26.0 x 10.0	10000	1
83259665	FLEXIMARK® 라벨 TA 26.5-17.5 WH	백색	26.5 x 17.5	5000	1
83259685	FLEXIMARK® 라벨 TA 32-9.5 WH	백색	32.0 x 9.5	10000	1
83259593	FLEXIMARK® 라벨 TA 37-9 WH	백색	37.0 x 9.0	2000	1
83259573	FLEXIMARK® 라벨 TA 38-13 WH	백색	38.0 x 13.0	5000	1
83259695	FLEXIMARK® 라벨 TA 38-19 WH	백색	38.0 x 19.0	2000	1
83259701	FLEXIMARK® 라벨 TA 45-23 WH	백색	45.0 x 23.0	2000	1
83259707	FLEXIMARK® 라벨 TA 47-28 WH	백색	47.0 x 28.0	1500	1
83259713	FLEXIMARK® 라벨 TA 50-23 WH	백색	50.0 x 23.0	2000	1
83259719	FLEXIMARK® 라벨 TA 60-36 WH	백색	60.0 x 36.0	1000	1
83259725	FLEXIMARK® 라벨 TA 65-35 WH	백색	65.0 x 35.0	1000	1
83259737	FLEXIMARK® 라벨 TA 70-48 WH	백색	70.0 x 48.0	1000	1
83259782	FLEXIMARK® 라벨 TA 75-28 WH	백색	75.0 x 28.0	2000	1
83259756	FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-23 WH	백색	101.6 x 23.0	2000	1
83259764	FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-36 WH	백색	101.6 x 36.0	1000	1
83259673	FLEXIMARK® 라벨 TA 30-20 WH	백색	30.0 x 20.0	6000	1

최근 업데이트 (06.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.