EPIC® H-A 16 TBFH-LB

이 커넥터들은 그들의 컴팩트한 하우징으로 인해 매력적

소형 금속 하우징은 높은 접촉 수를 가진 어플리케이션에 적합. 직접 케이블 입구와 1 개의 싱글 레버 포함

정보
배선을 위한 더 많은 내부 공간
보호 등급 UL50E 테스트



방수

튼튼함

기계적 저항성

기계 및 플랜트 엔지니어링

장점
높은 수치 접촉의 응용을 위한 작고 컴펙트 한 것

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링
전자 연구소

제품 특성
케이블 커플러 후드, 높은 버젼
단일 레버
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버젼

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

품번	Article description	M	PG	Neck
H-A 하우징 : 케이블 커플러 후드 (직선 케이블 인입부, 단일 레버, 높은 버전)				
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16	-	16	yes
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21	-	21	yes
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20	20	-	-
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25	25	-	-

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.