PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)

Connector for Polymer Claddes Fibre cables, type FSMA and ST(BFOC)

다른 케이블 유형 그리고 치수, 클램핑 용 PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)



조립 시간

장점
조립 간편
현장 조립용으로 설계됨
제거될 수 있어 재사용이 가능

제품 특성
커넥터 클램프 그리고 클리브 어셈블리
가능한 케이블 외경 (2,2 mm 그리고 3,0 mm)
요청 시 어댑터 구입 가능
bend protection boot colour:
50% black and 50% red

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001122 ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 컨넥터
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001122 ETIM 6.0 Class 설명: LWL 커넥터

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)

품번	제품 명칭
3.0 mm 케이블용 커넥터 FSMA 클램프	
29136799	PCF 컨넥터 FSMA 클램프 3.0 /4PC
29136798	PCF 컨넥터 FSMA 클램프 3.0 /50PC
2.2mm 케이블용 커넥터 FSMA 클램프	
29135799	PCF 커넥터 FSMA 클램프 2.2 /4ST
29135798	PCF 컨넥터 FSMA 클램프 2.2 /50PC
3.0 mm 케이블용 커넥터 ST(BFOC) 클램프	
29126799	PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 3.0 /4PC
29126798	PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 3.0 /50PC
2.2mm 케이블용 커넥터 ST(BFOC) 클램프	
29125799	PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 2.2 /4PC
29125798	PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 2.2 /50PC

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.