EPIC® H-A 32 SGRL

2 인서트 용 러그된 하우징(깔개있는 하우징),

사각형 커넥터용 견고한 하우징은 2 개의 이중 레버와 2 개의 케이블 엔트리로 구성되며 제어 시스템에서 사용

정보
2배 크기 H-A 32용의 견고한 소형 금속 하우징





기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
작은 H-A, H-D 그리고 STA 시리즈의 두개 인서트 용도. 공간 절약
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링

제품 특성
표면-장착 기반
이중 레버
2 케이블 인입부

기술 데이터

최근 업데이트 (28.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 SGRL

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched)
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 SGRL

품번	Article description	M	PG	Neck	Packaging unit
H-A 하우징 : 표면-장착 기반 (2 케이블 인입부, 이중 레버)					
10482000	H-A 32 SGRL 21	-	21	yes	5
19482100	H-A 32 SGRL M32 ZW	32	-	yes	5
79506800	H-A 32 SGRL M40	40	-	-	5

©2025 Lapp Group - all rights reserved.