

POF 측정 장비

파장 범위 660 nm 및 850 nm에 대해 설정된 측정 장비; 조립된 POF 및 PCF 시스템 측정에 적합

파장 660nm 그리고 850nm 용 POF 측정 장비
조립된 POF 그리고 PCF 시스템 감쇠측정에 적합
다른 커넥터 타입
고분자 광 섬유 (980/1000)



장점

660/850nm 파장을 위한 측정 장비 세트
조립된 POF 및 PCF 시스템 측정에 적합

제품 특성

측정 장치는 어댑터 없이 공급됩니다. 별도로 주문하십시오.

광 송신기(TMR):

파장은 상호 교환 가능한 어댑터에 따라 다름

- 650nm

- 660nm

- 850nm(요청 시)

광학 파워 미터:

광 송신기(TMR)에 맞게 조정된

조립한 POF(PCF) 시스템의

감쇠 측정용

제품 구성

디지털 화면 광 송신기, 파장길이는 어댑터에 의존, 활성 교체 어댑터 미 포함, 별도 주문

디지털 화면 광 파워 미터, 파장 미터 660/850 nm, 교환 할 수있는 어댑터 (리수신기 쪽) 미 포함, 별도 주문

측정 세트 (29500089): 광 송신기 그리고 파워 미터 검은 가방에, 활성 교체 어댑터 미 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002609

ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 기술용 액세서리

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002609

ETIM 6.0 Class 설명: LWL 기술용 액세서리

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

POF 측정 장비

Article number	제품 명칭
29500092	POF 광 송신기(TMR)
POF TMR 어댑터, 파장 650nm	
29500071	POF 광학 TMR 어댑터 HFBR, 650nm
29500072	POF 광학 TMR 어댑터 FSMA, 650nm
29500073	POF 광학 TMR 어댑터 ST(BFOC), 650nm
POF TMR 어댑터, 파장 660nm	
29500074	POF 광학 TMR 어댑터 F05, 660nm
29500075	POF 광학 TMR 어댑터 HFBR, 660nm
29500076	POF 광학 TMR 어댑터 FSMA, 660nm
29500077	POF 광학 TMR 어댑터 ST(BFOC), 660nm
29500090	POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093	-
POF 파워 미터 어댑터	
29500081	POF 파워 미터 어댑터 HFBR4501/4521
29500082	POF 파워 미터 어댑터 FSMA
29500083	POF 파워 미터 어댑터 ST (BFOC)
29500084	POF 파워 미터 어댑터 F05
29500085	POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF 측정 장비 세트(어댑터 없음)	
29500089	POF 측정 장비 세트 660/850nm
29500094	-
29500079	-

POF 측정 장비

