SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - 미터 나사 전선관 연결

정보
매우 경제적
small purchasing unit소규모 구매 단위



할로겐프리

조립 시간

공간 요구 사항

내온도성

장점
빠른 조립
조립 간편
비용 효율적인 전선관 글랜드
느슨한 부품 없음
새로운 공간 절약 디자인

응용 범위
기계 엔지니어링
제어 판넬 제조
이동 응용
협소하고 제한된 작업 공간
빌딩 설치

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

제품 특성
UV 저항성 및 내후성 검정색
원피스 슬림 디자인
할로겐 및 카드뮴 프리

인증
UL FILENUMBER E308201

제품 구성
미터법 연결 스레드
단일 몸체
특수 클램핑 시스템

주의
스크류 드라이버로 제거 가능
PG threaded versions are to be found in the online catalogue

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상:	회색(RAL 7031) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA66 할로겐 프리
보호 평가:	IP 66
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	미터법 크기	쓰레드(thread) 길이 (mm)	SILVYN® FPAS에 적합	전선관 OØ (mm)에 적합	피스 / PU
SILVYN® FLEXILOK M 검정색					
65500403	12 x 1.5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1.5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1.5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1.5	14	FPAS 16	15,8	10
65500436	20 x 1.5	14	FPAS 20	20	10
65500445	20 x 1.5	14	FPAS 21	21,2	10
65500456	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
65500455	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
65500464	32 x 1.5	16	FPAS 32	32	10
65500465	32 x 1.5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1.5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M 회색					
65500404	12 x 1.5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1.5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1.5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1.5	14	FPAS 16	15,8	10
65500431	20 x 1.5	14	FPAS 20	20	10
65500440	20 x 1.5	14	FPAS 21	21,2	10
65500454	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
65500610	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
65500451	32 x 1.5	16	FPAS 32	32	10
65500460	32 x 1.5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1.5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.