# EPIC® H-B 24 SGRH-LB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

단일 레버 및 케이블 입구가 있는 견고한 금속 하우징은 조명 및 사운드 시스템에 적합

**정보**
배선을 위한 더 많은 내부 공간
리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 버전
보호 등급 UL50E 테스트






Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

**장점**
4개의 나사로 안전하게 고정
케이블 글랜드 조립이용이한 캐스팅 넥

**응용 범위**
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 24 SGRH-LB

## 제품 특성
표면-장착 기반, 높은 버젼
단일 레버
1 케이블 인입부

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors |
| 재료: | 하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색<br>레버: 아연-도금 강철<br>씰링: NBR |
| 보호 평가: | IP 65 (latched)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (latched) |
| VDE-시험됨: | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770 |
| 온도 범위: | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C |

## 비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-B 24 SGRH-LB

| 품번 | Article description | M | PG | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|
| H-B 하우징: 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 단일 레버, 높은 버젼) | | | | |
| 70160200 | H-B 24 SGRH-LB 21 | - | 21 | 5 |
| 70160400 | H-B 24 SGRH-LB 29 | - | 29 | 5 |
| 79160200 | H-B 24 SGRH-LB M25 | 25 | - | 5 |
| 79160400 | H-B 24 SGRH-LB M32 | 32 | - | 5 |

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.