EPIC® MH 1 PE 250A

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

정보
안전한 PE 연결을 위한 보호 도체 모듈
시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 시스템

장점
시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
안전한 PE 연결과 프레임 및 하우징 연결을 위한 보호 도체 모듈(PE)
최대의 케이블 접촉 보호를 위해 최대 95mm²의 크림프 종단

Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위
기계 엔지니어링
재생 에너지
점검 설비
플랜트 엔지니어링
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

정격 전압 (V):	1000 V AC/DC
정격 펄스 전압:	8 kV
정격 전류 (A):	250
오염도:	3
화재성능:	UL94 V-0
접촉 번호/수치:	1
체결 방법:	크림프 종단: 25mm² ... 95mm² 모듈 프레임의 PE 연결부를 위한 4mm² 연선

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 1 PE 250A

재료:	PA 폴리아미드
기계적작업 사이클:	500
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 1 PE 250A

품번	Article description	Contact type	Slots	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
44423354	EPIC® MHS 1 PE CM 250A	메일	2	1
44423355	EPIC® MHB 1 PE CM 250A	피메일	2	1

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.