SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - SILVYN® RILL용 전선관 홀더

정보
일체형 전선관 홀더

조립 시간

내온도성

장점
빠른 조립
간편한 해체
높은 인장 강도
리브에 의해 유지되는 전선관
느슨한 부품 없음

응용 범위
보호 전선관과 조합
SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

모든 용도를 위한 기계 벽면의 전선관의 조임

제품 특성
충격 저항성 폴리아미드
일체형 전선관 홀더
C 연결 레일 장착하기에 적합
겹쳐 쌓기 가능

제품 구성
고정용, M5/M6 시추홀을 가진 전선관 홀더

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-RH

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
전달된 색상:	회색(RAL 7001) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA6 할로겐프리
온도 범위:	-40°C ~ +115°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK-RH

품번	공칭 (노미날) 크기	홀 Ø (mm)	SILVYN® RILL에 적합	피스 / PU
SILVYN® KLICK-RH 회색				
65500630	10	5	10	50
65500631	13	5	13	50
65500632	16	6	16	50
65500633	18	6	18	50
65500634	21	6	21	50
65500635	28	6	28	25
65500636	34	6	34	25
65500637	42	6	42	25
65500638	54	6	54	10
SILVYN® KLICK-RH 검정색				
65500639	10	5	10	50
65500640	13	5	13	50
65500641	16	6	16	50
65500642	18	6	18	50
65500643	21	6	21	50
65500644	28	6	28	25
65500645	34	6	34	25
65500646	42	6	42	25
65500647	54	6	54	10

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.