SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - 회전 플라스틱 전선관 연결

정보
통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

최대 진동 보호

조립 시간

공간 요구 사항

장점
빠르고 쉬운 조립
진동 보호
높은-인장력
회전 가능

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN®
FPS
SILVYN® FD-PU

로봇-빌딩
회전 응용 용도

제품 특성
부드러운 내부
슬림한 구조

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LKI

제품 구성
PG 연결 나사
통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅
전달된 색상:	은회색 (RAL 7001)
재료:	PP
보호 평가:	IP 54
온도 범위:	-10°C ~ +110°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LKI

품번	PG 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	SILVYN® FPS/FD-PU에 적합	피스 / PU
SILVYN® LKI							
55000000	7	16	38	10	5.5	7 x 10	50
55000010	9	19	39.5	10	9.5	10 x 14	50
55000020	11	22	42	10	11.5	13 x 17	50
55000030	13.5	24	42	10	13	15 x 19	50
55000040	16	27	48	11	14.5	16 x 21	50
55000050	21	35	58	11	19.5	22 x 27	25
55000060	29	45	59	12	27	29 x 36	25
55000070	36	54	62.5	12	35.5	38 x 45	25
55000090	48	65	68	15	46	48 x 56	10

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.