Flexible wiring duct

Cable-Eater는 케이블 및 도체를 묶는 케이블 관입니다. 주요 응용 분야는 케이블 사전 조립, 전기 산업 및 스위치 캐비닛의 케이블 번들 및 보호입니다.



화염 저지력

할로겐프리

조립 시간

장점
케이블 삽입 도구를 사용하여 빠르고 쉬운 조립
설치 시간 감소

응용 범위
제어 패널, 분전반 또는 도달하기 어려운 지역에서 사용
케이블 트렁킹 연결 : 웹을 위쪽으로 돌려서 한쪽 케이블 끝을 연결하고 요청된 분기점까지 케이블을 옆쪽으로 삽입하고 반대쪽 케이블 끝을 연결하십시오

제품 특성
두 개 이상의 길이는 끝을 서로 맞춰서 결합 할 수 있습니다.
50cm 단위로 전달

인증
UL 94 V-2

주의
추천 나사 : 치즈 헤드 DIN85A가있는 M3, 치즈 헤드 DIN 85 A 및 와셔가있는 와셔 또는 M4

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002596 ETIM 5.0 class 설명: 유연한 케이블 가이딩 시스템
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002596 ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블 배선 시스템

최근 업데이트 (24.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

Flexible wiring duct

요청시:	자기 접착층이있는 버전 Viereckige Form
주의:	할로겐프리
전달된 색상:	밝은 회색 (RAL 7035)
재료:	폴리프로필린 (PP)
온도 범위:	-40°C ~ +70°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Flexible wiring duct

품번	Article description	길이 (mm)	높이 (mm)	조각 수	PU (m)
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

©2024 Lapp Group - all rights reserved.