

SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, 축소기, 기존 나사산 구멍보다 작은 연결 나사산으로 케이블 글랜드 사용 가능



장점

기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함
O-링용 가이드 동적 절단과 함께
렌치를 사용한 조립체

응용 범위

장비 그룹 II / 범주 2G+1D
장치, 기계 및 설비
원해와 해양 이동 응용 용도
화학 및 석유 화학 산업

인증

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

인증:

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M ATEX

재료:	몸체: 니켈도금 구리 O-링: NBR
온도 범위:	-30°C에서 +90°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINDICHT® MR-M ATEX

품번	쓰레드(thread) , 암컷 M1	쓰레드(thread) , 암컷 M2	전체 높이 (mm)	SW (mm)	Thread length D mm	외부 Ø (mm)	피스 / PU
SKINDICHT® MR-M ATEX							
52104570	16 x 1.5	12 x 1.5	10.5	17	5	19.0	50
52104571	20 x 1.5	16 x 1.5	13	22	6	24.5	50
52104572	25 x 1.5	20 x 1.5	15	27	7	30.1	25
52104573	32 x 1.5	25 x 1.5	16.5	34	8	37.2	25
52104574	40 x 1.5	32 x 1.5	16.5	41	8	45.6	10
52104575	50 x 1.5	40 x 1.5	19.5	50	10	55.3	5
52104576	63 x 1.5	50 x 1.5	18.5	65	8.5	71.3	5