

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench



기계 및 플랜트 엔지니어링



오일 및 가스



화학적 저항성 우수



열-저항성



내부식성



기계적 저항성



조립 시간



내구성



튼튼함



신뢰도



내온도성

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

장점

Withstands temperatures up to +200 °C.

Simple assembly by using an open-end wrench.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.

Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 특성

Assembling with open-end wrench.

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드

기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

재료:

Body: nickel-plated brass

O-Ring: FKM

보호 평가:

IP 66

IP 68 - 10 bar

온도 범위:

-20°C에서 +200°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINDICHT® BL-M hex. FKM

품번	Article designation / size	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
52006118	M12x1,5	16	8.0	5	25
52103479	M16x1,5	20	8.0	5	25
52103426	M20x1,5	24	9.5	6	25
52103436	M25x1,5	29	11.0	7	25
52103480	M32x1,5	36	12.0	8	25
52103481	M40x1,5	45	13.0	8	25
52103466	M50x1,5	54	15.0	9	5
52103406LF	M12x1,5	16	8.0	5	25
52103416LF	M16x1,5	20	8.0	5	25
52103426LF	M20x1,5	24	9.5	6	25
52103436LF	M25x1,5	29	11.0	7	25
52103446LF	M32x1,5	36	12.0	8	25
52103456LF	M40x1,5	45	13.0	8	25
52103466LF	M50x1,5	54	15.0	9	5
52103476LF	M63x1,5	67	16.0	10	5
52103476	M63x1,5	67	16.0	10	5