


SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, 저온 충격 저항 및 매우 높은 신뢰성, 방폭 성능이 있는 대전방지 황동 케이블 글랜드



-  오일 및 가스
-  화학적 저항성 우수
-  기계적 저항성
-  최적 변형 방지
-  신뢰도
-  다양한 승인 인증

장점

저온 충격 저항성
고응력 완화
폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
최대 신뢰성

응용 범위

강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
장비 그룹 II / 범주 2G+1D
원해와 해양 이동 응용 용도
화학 및 석유 화학 산업

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX

제품 특성

SKINTOP® MS-M-XL ATEX는 SKINTOP® MS-M ATEX와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위해 확장된 스레드(thread)을 가지고 있음

인증

UL 파일 번호 E79903

M 63 plus without UL approval

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드

기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의:

설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

인증:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

재료:

바다: 니켈도금된 황동

삽입: 폴리아미드

씰링 링: CR

O-링: NBP

시험:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

보호 평가:

IP 68 - 10 bar

IP 66

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위:

-30°C에서 +90°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINTOP® MS-M ATEX

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.5	6.5	100
53112710	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112720	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	8	50
53112730	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	8	25
53112740	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	9	25
53112750	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	9	10
53112760	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	10	5
53112770	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	67	67.0	15	5
53112779	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	75	65.5	15	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	32.0	12	100
53112810	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	100
53112820	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	41.0	12	50
53112830	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	42.5	12	25
53112840	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	51.5	15	25
53112850	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	54.0	15	10
53112860	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	60.5	15	5