


SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, halogen-free saddle-clamp strain relief cable gland for harsh application conditions

정보

철도산업용 케이블 글랜드

Hazard Level: HL 3



철도



화염 저지력



할로겐프리



최적 변형 방지



신뢰도

장점

할로겐프리와 화염 저지력

신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지

고응력 완화

높은 기계적 응력 용도

응용 범위

Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions

휴대용 장비

빌딩 사이트의 기계와 시스템

크레인 및 컨베이어 적용 기계류

플랜트 엔지니어링

최근 업데이트 (07.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

인증

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드

기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의:

설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

재료:

본체 : 니켈 도금 황동

캡 너트 : 니켈 도금 황동

인서트 : UL 94 V-0 할로겐프리 폴리아미드

씰링 링 : 특수 엘라스토머

O-링 : 특수 엘라스토머

보호 평가:

IP 68 - 5 bar

온도 범위:

Dynamic: -25°C up to +100°C

고정: -40°C ~ +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
53112551	M 16 x 1,5	4.5 - 10	20	41.0	7	25
53112552	M 20 x 1,5	7 - 13	24	46.0	8	25
53112553	M 25 x 1,5	9 - 17	29	48.5	8	25
53112554	M 32 x 1,5	11 - 21	36	56.6	9	25