

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, 조립식 나사산 보어를 막기 위한 위생적인 디자인의 스테인레스 스틸 종단 마개

정보

위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.

No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components



식음료



화학적 저항성 우수



내부식성



내유성



튼튼함



신뢰도



내온도성



자외선 저항

장점

나사 홈 구멍 폐쇄용
렌치를 사용한 조립체

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

응용 범위

식품 기계, 장비 및 부품
생산 영역에 사용하기 위한
제약 산업

인증

NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준
ECOLAB®

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을 위한 특수 밀봉 요소
DIN EN 1672-2
기계 설계 지침
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

제품 구성

재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
재료:	몸체: 스테인레스 스틸 - V4A (1.4404/316L) 인서트: 폴리아미드 씰링 재료: 특수 엘라스토머
보호 평가:	IP 68 - 10 bar
온도 범위:	-20°C to +220°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

품번	Article designation / size	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	외부 Ø (mm)	피스 / PU
52103494	NPT 1/4"	16	17.4	7.2	18.8	5
52103495	NPT 3/8"	20	18.7	7.8	22.8	5
52103496	NPT 1/2"	24	20.3	8.4	26.8	5
52103497	NPT 3/4"	29	21.5	8.8	31.8	5
52103498	NPT 1"	36	23.5	10	39.6	5
52103499	NPT 1 1/4"	45	24.7	10.2	49.0	5