


SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, 오일, 산 및 화학물질 내성 및 높은 기계적 응력을 위한 해수 저항 PG 케이블 글랜드

정보

유연함, -40°C까지



화학적 저항성 우수



내부식성



튼튼함



내온도성

장점

고온용

오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성

해수 저항성

높은 기계적 응력 용도

높은 내부식성

응용 범위

거친 조건에서 사용하도록 특별히 고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 케이블 글랜드

제약과 석유 산업

연안 섹터

풍력 플랜트

벽돌공장

제품 구성

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN

PG 연결 나사

주의

SKINDICHT® SM CrNi 을 위한 적절한 카운터 너트르 찾으려면 차트 참조

기술 데이터

분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
요청사:	TPE 씰링
재료:	바다: DIN에 의거한 크롬니켈강 물질 no. 1.4305 씰링: FPM O-링: FPM
보호 평가:	IP 68 - 5 bar
온도 범위:	-40 ~ 200°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINDICHT® CN

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINDICHT® CN						
52032520	PG 9	6 - 10	18	28.0	10	5
52032525	PG 11	5 - 12	22	32.0	10	5
52032540	PG 13,5	8 - 15	24	34.0	10	5
52032550	PG 16	8 - 15	24	34.0	10	5
52032560	PG 21	12.5 - 20.5	30	42.0	12	5
52032570	PG 29	19 - 27.5	41	53.0	12	5