EPIC® DATA CAN M12

DeviceNet / CANopen 용 차폐 M12 BUS 커넥터

CAN / DeviceNet, A 코딩, 차폐, 높은 보호 등급 (IP67)을위한 M12 필드 연결 가능 필드 버스 커넥터



Lapp의 보완 자동화 요소

공간 요구 사항

튼튼함

장점

빠르고 쉬운 조립
개별적인 케이블 길이 생성
BUS 설치를 위한 저렴하고 효과적인 배선
Space-saving due to compact dimensions.

제품 구성

M12 플러그, 5 핀, A 코드
스크류 체결
PG9 스레드
차폐된 버젼

기술 데이터

커넥션 타입:	스크류
재료:	접촉 : Csun 접촉 표면 : Au 접촉 캐리어 : PA66 씰링 : NBR Knurl : 니켈 도금 황동 그립 몸체 : 아연 다이캐스팅, 니켈 도금
보호 평가:	IP 67
주변 온도 (작업):	플러그/소켓 -40°C~+85°C (디레이팅을 반드시 관찰되어야 함- 데이터 시트 참조)

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN M12

코딩:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A):	4 A

비고
DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN M12

품번	제품 명칭	Design	핀 번호/수치	도체 단면적 (mm²)	Cable diameter in mm	정격 전압 (V)	PU
플러그, 직선							
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	스크류	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1
소켓, 직선							
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	스크류	5	0.25 - 0.75	6 - 8	60	1

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.