SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, 방청, 미터식 각진 글랜드 플라스틱/금속, 절개된 씰링 링으로 밀봉



내부식성

공간 요구 사항

표준 하우징 단위의 컨넥터

내온도성

장점

압력 완화
절개된 씰링링으로 씰링된 것
내부식성
설치 높이의 감소
해수 저항성

응용 범위

각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
전기 모터 생산
기계및 장비 생산
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 응용

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV-M

주의
사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
재료:	바디: 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 황동 갈라진 곳 씰링 링: CR/NBR O-링: NBR
보호 평가:	IP 55
온도 범위:	-20°C에서 +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® RWV-M

제품 정보

품번	Article designation / size	Clamping range ØF mm	L	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Ø G	높이 (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	SW3	피스 / PU
SKINDICHT® RWV-M													
52107800	M 12 x 1,5	5.0	20.5	14.0	16	12.0	13.2	8.0	5.0	26.1	11.5	17	25
52107810	M 16 x 1,5	9.0 - 3.0	23.5	18.0	20	16.0	17.6	12.0	5.0	28.6	11.5	22	25
52107820	M 20 x 1,5	13.0 - 4.0	28.5	22.0	24	20.0	22.2	15.0	5.0	35.1	12.5	27	25
52107830	M 25 x 1,5	17.5 - 8.5	31	27.0	29	25.0	27.5	20.0	5.0	38.1	13.5	32	10
52107840	M 32 x 1,5	25.0 - 16.0	33.5	34.0	36	32.0	35.2	27.0	5.0	44.6	13.5	41	10
52107850	M 40 x 1,5	32.0 - 23.0	43	42.0	45	40.0	43.5	35.0	5.0	53.1	15.5	46	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.