


SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, 가장 작은 도체 사이즈 및 높은 포장 밀도, 부드러운 케이블 클램핑 및 높은 수준의 보호를 위한 케이블 글랜드

정보

최대 온도 범위 +200°C까지



Lapp의 보안 자동화 요소



화학적 저항성 우수



열-저항성



공간 요구 사항



튼튼함



내산성



내온도성

장점

높은 보호 정도
가장 작은 도체 크기 용도
낮은 높이
부드러운 케이블 클램핑
높은 밀폐 밀도

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI FKM

응용 범위

제한적 조립 공간이 제공되는 곳에 사용하는 용도
센서
측정과 제어기술

제품 특성

고온 및 공격적인 미디어 환경에 적합

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	토크 권장 사항 M 6 x 1 1.5 Nm M 8 x 1 3.0 Nm
재료:	몸체: 니켈 도금 구리 씰링: FKM
보호 평가:	IP 66 IP 68 - 5 bar
온도 범위:	-20°C부터 +200°C까지

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINDICHT® MINI FKM

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	명확한 오프닝 F (mm)	피스 / PU
52001889	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001887	M 8 x 1	3.5 - 5	11	20.5	5	5.5	50
52001894	M 10 x 1	5.5 - 7	14	22.3	5	7.4	50