
SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, 다양한 절개된 씰링 링과 육각 피팅이 있는 미터식 니켈 도금 황동 케이블 글랜드





튼튼함

신뢰도

장점
여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
더 적은 크기는 재고로 보관되어야 함

응용 범위
육각형 모양 및 다양한 씰링 링에 맞는 황동 케이블 글랜드

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다

사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVRE-M

주의:	설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
요청시:	긴 접속 선과 함께 제공가능 VITON® 새겨진 링과 함께 제공 가능
재료:	바디: 니켈도금된 황동 갈라진곳 씰링: CR/NBR
보호 평가:	IP 54
온도 범위:	-20°C에서 +80°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVRE-M

품번	Article designation / size	절개된 씰링 링 ØF (mm)	최대. 내부 Ø (mm)	쓰레드(thread) PG 기능	SW1/SW2 mm	전체 길이, C mm	Thread length D mm	명확한 오프닝 F (mm)	피스 / PU
SKINDICHT® SVRE-M									
52104980	M 16 x 1,5	5/8	10	9	18.0 / 15.0	21.6	5	10.0	100
52104990	M 20 x 1,5	7/10/12.5	12	11	22.0 / 18.0	23.6	6	12.0	50
52105000	M 20 x 1,5	7/10.5/13/16	14	13.5	22.0 / 20.0	25.6	6	14.0	50
52105010	M 20 x 1,5	8/10.5/13.5/16	15	16	24.0 / 22.0	26.6	6	15.0	50
52105002	M 25 x 1,5	11/15/18/20	20	21	30.0 / 28.0	29.6	7	20.0	50
52105003	M 32 x 1,5	19/23/27/31	27	29	40.0 / 37.0	32.6	8	27.0	50
52105004	M 40 x 1,5	25/28/31/35	34	36	50.0 / 47.0	37.6	8	34.0	20
52105005	M 50 x 1,5	35.5/39/42.5/46	43	42	57.0 / 54.0	42.6	9	43.0	5
52105006	M 63 x 1,5	40.5/44/47/50.5	48	48	66.0 / 60.0	45.1	10	48.0	5

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.