


SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, 미터식 황동 케이블 글랜드, 높은 내한성 및 저온 충격 저항, 높은 기계적 안정성

정보

극도의 영도 이하 온도 조건을 위한 것



화학적 저항성 우수



내한성



내부식성



기계적 저항성



내온도성

장점

높은 내한성
저온 충격 저항성
높은 기계적 안정성
최적 변형 방지
폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

기계적 안정성과 높은 저온-저항성이 매우 중요한 분야용도
공조기술
냉동 플랜드, 냉동 저장
연안 섹터
플랜트 엔지니어링

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD

인증

UL 파일 번호 E79903

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
재료:	바디: 니켈도금된 황동 삽입: 특수 폴리아미드 씰링 링: 실리콘 O-링: 실리콘
보호 평가:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M63) NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
온도 범위:	-70°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINTOP® COLD

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® COLD						
53113500	M 12 x 1,5	3.5 - 7	16	26.5	6.5	100
53113510	M 16 x 1,5	4.5 - 10	20	33.0	7	100
53113520	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53113530	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53113540	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53113550	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53113560	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53113570	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5