

EPIC® DATA PB TR M12

M12 는 PROFIBUS 에 대한 종단 저항

필드 버스 네트워크 (PROFIBUS , 디바이스 넷 및 CAN open) 내에서 개별 사용을위한 매우 강력한 M12 버스 종단 (저항)

정보

완전한 산업화



Lapp의 보완 자동화 요소



조립 시간



공간 요구 사항

장점

버스 시스템 의 효율적인 종단 비용
Space-saving due to compact dimensions.
튼튼한 디자인

응용 범위

기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성

PROFIBUS 종단 저항 : 150 Ω

제품 구성

통합된 체결 레지스터를 가진 직선 커넥터 M12
직선 커넥터 M12는 통합 종단 저항과 차폐기능보유

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000448

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB TR M12

분류 ETIM 6:	ETIM 5.0 등급 : 단자(종단) 저항 ETIM 6.0 Class-ID: EC000448 ETIM 6.0 Class 설명: 체결 레지스터
보호 평가:	IP65/IP67 (Stecker) IP 67 (Buchse)
주변 온도 (작업):	-25°C bis +90°C (Stecker) -40°C bis +85°C (Buchse)
접촉 물질:	CuSn
코딩:	B - inverse (PROFIBUS)
정격 전류 (A):	4 A

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® DATA PB TR M12

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	정격 전압 (V)	PU
플러그, 비 차폐 (종단 저항)				
22260722	AB-C4-M12MS-PB-TR	4	60	5
소켓, 차폐 형 (종단 저항)				
22261001	AB-C5-M12FS-PB-TR-SH	4	32	1