


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 다양한 가변 클램핑 범위를 가지는 니켈 도금 황동 케이블 글랜드



-  화학적 저항성 우수
-  내부식성
-  기계적 저항성
-  최적 변형 방지
-  내온도성
-  다양한 승인 인증

장점

원뿔모양의 NPT 쓰레드
최대 신뢰성
최적 변형 방지
폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
화학 산업
측정과 제어기술
기계 및 장비 생산
플랜트 엔지니어링

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS NPT

인증

UL 파일 번호 E79903

제품 구성

ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

SKINTOP® MSR NPT에는 외경이 작은 케이블 및 와이어를 밀봉하기 위한 감축 씰 인서트 that 장착되어 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료:

바디: 니켈도금된 황동

삽입: 폴리아미드

씰링 링: CR

O-링: NBP

보호 평가:

IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위:

Dynamic: -25°C up to +100°C

고정 설치: -40°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SKINTOP® MS NPT

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4"	3.5 - 7	16	36.0	15	100
53112014	NPT 3/8"	4.5 - 9	20	39.7	15	100
53112024	NPT 1/2"	7 - 12.5	24	42.5	15	50
53112034	NPT 3/4"	9 - 16.5	29	44.5	15	25
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36.0	15	100
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39.7	15	100
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42.5	15	50
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44.5	15	25
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49.0	15	25
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5