

EPIC® POWER M12 60V

현장 장착형 M12 POWER 커넥터

M12 전원 도체, 장착 가능, 플러그 / 소켓, 직각 / 각진, 도체 단면적 0.75-1,5 mm²

정보

DC 고전력 커넥터- 60VDC / 12A



Lapp의 보완 자동화 요소



폭 넓은 클램핑 범위



기계적 저항성



최적 변형 방지



공간 요구 사항



튼튼함

장점

컴팩트하고 표준화 된 M12 디자인으로 공간과 비용 절감
커넥터 앞면의 M12 T 코딩을 통해 오류 없이 연결
낮은 전압 강하
높은 보호 수준으로 현장 환경에서 안전하게 사용

응용 범위

소형 장치용 전원 공급 장치
도구 샵

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60V

기계, 도구, 장치, 기기와 제어 캐비닛의 배선
회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합

제품 특성

Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
다른 도체용 단자 나사 조이기

인증

UL 파일 번호: E249137

제품 구성

4 핀: 갈색(1), 백색(2), 청색 (3), 흑색(4)

고품질 금도금 접촉

나사 접속의 경우 : 0,75 mm² - 1.5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 클래스 설명 : 센서 액추에이터 커넥터
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 커넥터
재료:	접촉 : CuZn 접촉면 : Au (금) 널 (knurl) : 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 본체 : PA
보호 평가:	IP 67
주변 온도 (작업):	플러그/소켓 -40°C~+85°C (디레이팅을 반드시 관찰되어야 함- 데이터 시트 참조)
코딩:	T - Power
정격 전류 (A):	12 A

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® POWER M12 60V

품번	제품 명칭	Design	핀 번호/수치	Cable diameter in mm	정격 전압 (V)	PU
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	직선	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	각진	4	8 - 10	60	1
소켓						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	직선	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	각진	4	8 - 10	60	1

EPIC® POWER M12 60V

