
UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Ethernet cable for Category 7/ class F - verified up to 1000 MHz, for outdoor applications

Data cable for Category 7/ class F - suitable for outdoor use







옥외용에 적합

간섭 신호

자외선 저항

방수

장점
EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블
옥외용에 적합
UV-저항성

응용 범위
외부 사용 용도
제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 지역에서 10 m)

제품 특성
디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; 케이블 공유
하위 호환성

인증
Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 F -영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 케이블링 시스템"용이다

제품 구성
솔리드 컨덕터 4x2xAWG23/1

최근 업데이트 (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

절연 재질 : PE
S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
외피: PE, 검정색
(L) PE, 알루미늄 테이프 추가

기술 데이터

분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
최소 곡률 반경:	고정 설치: 4 x 외경 설치 시: 8 x 외경
특성 임피던스.:	100 Ω ± 15%
온도 범위:	설치중: -10°C bis +50°C 고정 설치: -30°C에서 +70°C

비고

포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


UNITRONIC® LAN OUTDOOR

제품 정보

Article number	제품 명칭	각 도체별 AWG 와 페어 수	절연 외경 (mm)	외부 직경 mm	색상	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
실외 용도							
2170978	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE	4 x 2 x AWG23/1	1.3	7.7	흑색	24	48
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof							
2170977	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE	4 x 2 x AWG23/1	1.3	9.6	흑색	24	77

최근 업데이트 (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

UNITRONIC® LAN OUTDOOR



최근 업데이트 (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.