

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 커넥터


EPIC® LS1 패널 하우징 전원 커넥터, 소켓 접점 포함, TWIST 급속 잠금장치 기술

정보

TWIST 급속 잠금장치 기술

커넥터, 1/4회전 시 안전하게 잠김

Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링



풍력 에너지



화학적 저항성 우수



내부식성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간



최적 변형 방지

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST



공간 요구 사항



튼튼함



간섭 신호



방수



다양한 승인 인증

장점

70% 더 빠르게 잠김
EMC에 최적화된 설계
높은 보호 수준으로 현장 환경에서 안전하게 사용

응용 범위

플랜트 엔지니어링
서보 드라이브 그리고 서보 조립
표준 EPIC POWER LS1을 사용해 연결 불가, A1,A3,F6,F7,G4,G5 디자인 카운터 파트

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	630 V (2 mm 접촉) 250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압:	6 kV (2 mm 접촉) 4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점) 7 A (1 mm 접촉)
오염도:	3
접촉 저항:	< 4 mOhm
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
체결 방법:	압착 종단: 0.5 - 4.0 mm ² (2 mm contacts) 압착 종단: 0.14 - 1.0 mm ² (1 mm contacts)
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인서트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP68 (10h/1m)

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST

기계적작업 사이클:	500
온도 범위:	-25°C ~+125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® POWER LS1 A6 TWIST

품번	Article description	접속핀이 포함됨	Clamping range in mm	조임 타입	핀 배열	피스 / PU
24441291	LS1 A6	6	-	Ø 2.7 mm (4x)	5+PE	5
24441292	LS1 A6	8	-	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE+4	5