

EPIC® DATA CAN M12T

CAN / DeviceNet / S / A 케이블 링을위한 M12 T 병렬 분배기

견고한 디자인의 DeviceNet 및 CANopen 용 병렬 분배기 (IP65 / IP67) 인 T- 커넥터 M12







Lapp의 보완 자동화 요소

조립 시간

공간 요구 사항

장점

필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 효율적인 비용과 배선방법
Space-saving due to compact dimensions.
튼튼한 디자인

제품 특성

CANopen/DeviceNet 응용
(A-코드화된)
LABS frei

제품 구성

5- 핀 병렬 분배기
M12 플러그 및 M12 소켓의 M12 소켓

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 ETIM 5.0 Class-Description: Passive sensor-actuator interface
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002585 ETIM 6.0 Class 설명: 수동형 센서/액추에이터 분배기
재료:	접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au 접촉 담체 : TPU GF Knurl : 아연 다이캐스팅, 니켈 도금 그립 본체 : TPU, 난연, 자기 소화 씰링 :

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN M12T

	NBR
보호 평가:	IP65/IP67
주변 온도 (작업):	Plug/socket -25°C to +90°C
코딩:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A):	4 A

비고

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN M12T

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	정격 전압 (V)	PU
T 분배기				
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN	5	60	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.