

EPIC® SIGNAL M17 D6

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 커넥터


EPIC® M17 신호 케이블 커넥터

정보

차폐된 데이터 케이블용 커넥터

접점은 별도로 주문해야 함

Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



최적 변형 방지



공간 요구 사항



간섭 신호



방수

장점

센서 / ac

EMC 보호

응용 범위

피드백/ 시그널 케이블

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)

최근 업데이트 (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M17 D6

분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	IEC: 48 V AC, 74 V DC
정격 펄스 전압:	1.5 kV
정격 전류 (A):	3.6 A
오염도:	3
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	접점수: 8(1mm), 17(0.6mm)
체결 방법:	크림프 종단: 0.06 - 0.56mm ² (0,6mm 접점) 크림프 종단: 0.06 - 1.0 mm ² (1mm 접점)
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인서트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP 67
기계적작업 사이클:	100
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® SIGNAL M17 D6

품번	Article description	Clamping range min	Clamping range max	핀 배열	피스 / PU
타입 M17 D6, 케이블 컨넥터					
44423100	EPIC® M17 피메일 컨넥터	3.5	11	8	5
44423102	EPIC® M17 메일 컨넥터	3.5	11	8	5
44423101	EPIC® M17 피메일 컨넥터	3.5	11	17	5
44423103	EPIC® M17 메일 컨넥터	3.5	11	17	5