


UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

전원 케이블 : M12 스트레이트 소켓의 M12 스트레이트 플러그

자동화 장치의 전원 공급 장치용, PUR 외장, M12 (A 코드) 코드 셋의 전원 M12. 드래그 체인에 적합.

정보

다른 유형 www.lappgroup.com/assemblyfinder 이용 가능



Lapp의 보완 자동화 요소



조립 시간



케이블 체인

장점

필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 효율적인 비용과 배선방법
Space-saving due to compact dimensions.
빠르고 쉬운 조립

제품 특성

4-코어 전원 케이블
빠른-잠금 시스템으로 M12 A-코드화된
직선 소켓용 직선 플러그
LABS frei
드래그 체인에 적합

제품 구성

4 x 0,75 mm²

4 핀: 갈색(1), 백색(2), 청색 (3), 흑색(4)
심선 절연: PVC
외부시스 : PUR, 흑색
제품 외경 : 5.9 mm

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class: 센서 - 액추에이터 패치 코드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class 설명: 조립된 센서 액추에이터 케이블
재료:	접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경:	굽힘: 10 x 외경
보호 평가:	IP65/IP67
주변 온도 (작업):	플러그/소켓 -25°C에서 +90°C (PUR/PVC) 고정 설치 : -25°C to +80°C, 굴곡(이동) 설치 : -5 °C ~ 80 °C
코딩:	A-Standard
정격 전류 (A):	4 A

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	길이 (m)	Design	정격 전압 (V)	PU
소켓에 연결						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0.3	직선-직선	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	직선-직선	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	직선-직선	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	직선-직선	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	직선-직선	250	1