
EPIC® SIGNAL M23 G4

Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

EPIC® M23 판넬 장착 M25 나사가 있는 스크류 인

정보
기존의 M25 스레드 또는 시추홀에 장착
Made in Germany





- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 풍력 에너지
- 화학적 저항성 우수
- 튼튼함
- 간섭 신호

장점
빠르고 쉬운 조립
하나의 M25 보어홀만 필요

응용 범위
플랜트 엔지니어링
서보 드라이브 그리고 서보 조립
측정과 제어기술

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 G4

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 니켈 -도금 아연 다이-케스팅 씰링: FPM
보호 평가:	IP68 (10h/1m)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 C24(EN 61984 기준, DIN VDE 0100-410에 따라 SELV가 보장되어야 함) UL 파일 번호: E249137
온도 범위:	-25°C ~+125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 G4

품번	Article	코딩	조임 타입	피스 / PU
타입 M23 G4 패널-장착 박스, 벽 정면 장착				
44420032	M23 G4	흑색 (N)	M25 x 1.5	5
44420031	M23 G4	흑색 (N)	M25 x 1.5	20
44420033	M23 G4	적색 (+20°)	M25 x 1.5	20
44420030	M23 G4	청색 (-20°)	M25 x 1.5	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16