


EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트

M23 원형 커넥터 용 인서트

EPIC® SIGNAL M23 M23 원형 커넥터 시리즈용 12극 인서트

정보

Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링



풍력 에너지



화학적 저항성 우수



기계적 저항성



조립 시간



튼튼함



다양한 승인 인증

장점

다양한 포장 단위를 통해 M23 인서트의 범용 추가 가공. 적합한 납땜 접점으로 완벽하게 조립되거나 압착 또는 납땜 접점이있는 개별 조립품으로 채워지지 않음

최근 업데이트 (20.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트

응용 범위

플랜트 엔지니어링
측정과 제어기술
건설장비

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트 인서트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors
정격 전압 (V):	IEC 61984에 따름: 100V
정격 펄스 전압:	1.5 kV
정격 전류 (A):	7 A
오염도:	3
접촉 저항:	< 4 mOhm
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	12 12*1mm contacts
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 1.0 mm ² 납땜 체결: 최대 1.0 mm ²
기계적작업 사이클:	100
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 C24(EN 61984 기준, DIN VDE 0100-410에 따라 SELV가 보장되어야 함) UL 파일 번호: E249137
온도 범위:	-25°C ~+125°C

비고

인serter는 수컷, 암컷 접촉부 모두에 적합 합니다. 완전한 연결을 위해 하나의 P-구성품, 하나의 E-구성품, P-구성품이 필요할 것입니다. P-구성품 = 좌측 돌림 (시계반대방향), E-구성품 = 우측 돌림 (시계방향)
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트

품번	Article description	인서트	접속핀이 포함됨	핀 배열	피스 / PU
12-핀 인서트, P-부분 = 좌측으로 회전 (반시계방향)					
73002712	P-파트	비장착	-	12	5
73002713	P-파트	비장착	-	12	20
73002714	P-파트	+ 수컷 접촉부, 납땜	12	12	5
73002715	P-파트	+ 수컷 접촉부, 납땜	12	12	20
73002716	P-파트	+ 암컷 접촉부, 납땜	12	12	5
73002717	P-파트	+ 암컷 접촉부, 납땜	12	12	20
12-핀 인서트, E-부분 = 우측으로 회전 (시계방향)					
73002718	E-Part	비장착	-	12	5
73002719	E-Part	비장착	-	12	20
73002720	E-Part	+ 수컷 접촉부, 납땜	12	12	5
73002721	E-Part	+ 수컷 접촉부, 납땜	12	12	20
73002722	E-Part	+ 암컷 접촉부, 납땜	12	12	5
73002723	E-Part	+ 암컷 접촉부, 납땜	12	12	20

EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트

