
EPIC® POWER LS1 A6

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® LS1 소켓 커넥터가 있는 전원 커넥터 판넬 장착

정보
Made in Germany





- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 풍력 에너지
- 화학적 저항성 우수
- 내부식성
- 최대 진동 보호
- 기계적 저항성
- 조립 시간
- 공간 요구 사항
- 튼튼함

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6


간섭 신호


방수


다양한 승인 인증

장점

최저 설치 공간에서 높은 출력, 전기 모터를 위한 최적의 시스템 솔루션
EMC에 최적화된 설계
높은 보호 수준으로 현장 환경에서 안전하게 사용

응용 범위

플랜트 엔지니어링
서보 드라이브 그리고 서보 조립

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	630 V (2 mm 접촉) 250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압:	6 kV (2 mm 접촉) 4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점) 7 A (1 mm 접촉)
오염도:	3
접촉 저항:	< 4 mOhm
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
체결 방법:	압착 종단: 0.5 - 2.5 mm² (2 mm contacts) 압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² (1 mm contacts)
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인써트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP68 (10h/1m)
기계적작업 사이클:	500
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 B25 UL 파일 번호: E249137
온도 범위:	-25°C ~+125°C

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1 A6

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6

품번	Article description	접속핀이 포함됨	Clamping range in mm	조임 타입	핀 배열	피스 / PU
타입 LS1 A6, 전면 벽 장착용, 6핀, 암 접점						
76083000	LS1 A6	6	-	Ø 2.7 mm (4x)	5+PE	5
타입 LS1 A6, 전면 벽 장착용, 8핀, 암 접점						
76084000	LS1 A6	8	-	Ø 2.7 mm (4x)	3+PE+4	5

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.