

EPIC® POWERLOCK D6 C

모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

EPIC®POWERLOCK 케이블 커넥터 660A 최대 240mm²의 나사 연결용

정보

Made in Europe



폭 넓은 클램핑 범위



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



방수

장점

혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 저항성
유럽 표준을 따르는 조화로운 색상의 커넥터
모든 색상은 잘못된 체결을 막기 위해 다른 코딩을 가지고 있음

응용 범위

재생 에너지 플랜트 용도 ex) 풍력
모바일 및 고정 전원 분배용
모터, 변압기 및 발전기 연결용
조명과 사운드 기술

최근 업데이트 (09.06.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

제품 특성

M40 나사가 있는 직선 커넥터
SKINTOP® ST-M 40 또는 STR-M 40는 별도 주문

접촉 고정핀을 이용한 접촉 고정. 각 핀은 한번만 사용 가능
하우징, 콘택트 없음, 콘택트는 별도 주문

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
정격 전압 (V):	1000V
정격 펄스 전압:	8 kV
정격 전류 (A):	최대. 크림프 660 A
오염도:	3
핀:	Crimp termination: 은 도금 구리
접촉 번호/수치:	1
체결 방법:	압착 종단: 35 - 240 mm ²
재료:	하우징: PBT 접속 고정 핀: PA
보호 평가:	IP 67 (최대, 사용된 케이블 글랜드에 따라) IP 20 (결합되지 않은)
기계적작업 사이클:	500
VDE-시험됨:	VDE 등록번호 D42
온도 범위:	-25°C ~+125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® POWERLOCK D6 C

품번	Article description	M	핀 배열	Packaging unit
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, 녹색	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, 청색	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, 갈색	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, 검정색	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, 회색	1
L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색				
44420319	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, 빨간색	1

EPIC® POWERLOCK D6 C

최근 업데이트 (09.06.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 C

