EPIC® SIGNAL M17 F6

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® M17 SIGNAL 케이블 커플러 케이블 연장용

정보
차폐된 데이터 케이블용 커넥터
접점은 별도로 주문해야 함
Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

최적 변형 방지

공간 요구 사항

간섭 신호

방수

장점
센서 / ac
EMC 보호

응용 범위
피드백/ 시그널 케이블

기술 데이터
분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M17 F6

분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	IEC: 48 V AC, 74 V DC
정격 펄스 전압:	1.5 kV
정격 전류 (A):	3.6 A
오염도:	3
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	접점수: 8(1mm), 17(0.6mm)
체결 방법:	크림프 종단: 0.06 - 0.56mm² (0,6mm 접점) 크림프 종단: 0.06 - 1.0 mm² (1mm 접점)
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인써트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP 67
기계적작업 사이클:	100
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M17 F6

품번	Article description	Clamping range min	Clamping range max	핀 배열	피스 / PU
타입 M17 F6, 케이블 커플러					
44423106	EPIC® M17 피메일 컨넥터	3.5	11	8	5
44423104	EPIC® M17 메일 컨넥터	3.5	11	8	5
44423107	EPIC® M17 피메일 컨넥터	3.5	11	17	5
44423105	EPIC® M17 메일 컨넥터	3.5	11	17	5

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.