

## EPIC® H-B 16 SDRH-LB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준



단일 레버 및 케이블 입구가 있는 견고한 금속 하우징은 제작과 플라스틱 산업에 사용하기에 적합

### 정보

튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑

리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 버전

보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

### 장점

배선을 위한 더 많은 내부 공간

덟개 표준. 모든 응용에 넓은 선택

### 응용 범위

플랜트 엔지니어링

조명과 사운드 기술

플라스틱 산업

최근 업데이트 (20.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 SDRH-LB

### 제품 특성

표면-장착 기반, 높은 버전  
단일 레버  
1 케이블 인입부  
금속 커버

### 기술 데이터

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징                                |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors |
| 재료:        | 하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색<br>레버: 아연-도금 강철<br>씰링: NBR                                          |
| 보호 평가:     | IP 65 (latched)<br>UL50 유형 12 (래치형)                                                          |
| VDE-시험됨:   | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770                               |
| 온도 범위:     | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C                                                     |

### 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



## EPIC® H-B 16 SDRH-LB

| 품번                                              | Article description | M  | PG | Packaging unit |
|-------------------------------------------------|---------------------|----|----|----------------|
| H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 1 케이블 인입부, 단일 레버, 높은 버전) |                     |    |    |                |
| 70114200                                        | H-B 16 SDRH-LB 21   | -  | 21 | 5              |
| 70114400                                        | H-B 16 SDRH-LB 29   | -  | 29 | 5              |
| 79114200                                        | H-B 16 SDRH-LB M25  | 25 | -  | 5              |
| 79114400                                        | H-B 16 SDRH-LB M32  | 32 | -  | 5              |