


## EPIC® H-B 16 SDRL-BO

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

이중 레버, 2 개 개의 케이블 항목과 금속 캡에 대한 피벗과 낮은 커넥터 하우징은 제작에 사용에만 부 적합

### 정보

튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑  
2개의 케이블을 쉽게 도입 가능  
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

### 장점

뒀개 표준. 모든 응용에 넓은 선택

### 응용 범위

플랜트 엔지니어링  
조명과 사운드 기술  
플라스틱 산업

### 제품 특성

최근 업데이트 (25.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>  
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.  
PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 SDRL-BO

표면-장착 기반, 낮은 버전  
이중 레버용 볼드  
2 케이블 인입부  
금속 커버

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437  
ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437  
ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색  
레버: 아연-도금 강철  
씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)  
IP 40 (cover closed)  
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437  
UL-테스트 완료:  
UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

### 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

**EPIC® H-B 16 SDRL-BO**

| 품번                                           | Article description | M  | PG | 피스 / PU |
|----------------------------------------------|---------------------|----|----|---------|
| H-B 하우징: 표면-장착 기반 (커버, 2 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트) |                     |    |    |         |
| 70096000                                     | H-B 16 SDRL-BO 21   | -  | 21 | 5       |
| 79096000                                     | H-B 16 SDRL-BO M25  | 25 | -  | 5       |