# EPIC® SIGNAL M17 F6

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® M17 SIGNAL 케이블 커플러 케이블 연장용

## 정보
차폐된 데이터 케이블용 커넥터
접점은 별도로 주문해야 함
Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

최적 변형 방지

공간 요구 사항

간섭 신호

방수

## 장점
센서 / ac
EMC 보호

## 응용 범위
피드백/ 시그널 케이블

## 기술 데이터
분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL M17 F6

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터) |
| 정격 전압 (V): | IEC: 48 V AC, 74 V DC |
| 정격 펄스 전압: | 1.5 kV |
| 정격 전류 (A): | 3.6 A |
| 오염도: | 3 |
| 핀: | 금 도금된 청동 |
| 접촉 번호/수치: | 접점수: 8(1mm), 17(0.6mm) |
| 체결 방법: | 크림프 종단: 0.06 - 0.56mm² (0,6mm 접점)<br>크림프 종단: 0.06 - 1.0 mm² (1mm 접점) |
| 재료: | 하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리<br>인써트: PA,<br>씰링: FPM |
| 보호 평가: | IP 67 |
| 기계적작업 사이클: | 100 |
| 온도 범위: | -40°C에서 +125°C |

**비고**
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL M17 F6

| 품번 | Article description | Clamping range min | Clamping range max | 핀 배열 | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|---|
| 타입 M17 F6, 케이블 커플러 | | | | | |
| 44423106 | EPIC® M17 피메일 컨넥터 | 3.5 | 11 | 8 | 5 |
| 44423104 | EPIC® M17 메일 컨넥터 | 3.5 | 11 | 8 | 5 |
| 44423107 | EPIC® M17 피메일 컨넥터 | 3.5 | 11 | 17 | 5 |
| 44423105 | EPIC® M17 메일 컨넥터 | 3.5 | 11 | 17 | 5 |

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.