EPIC® SIGNAL M23 F6

Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

EPIC® M23 케이블 커플러 케이블 연장용

정보
Made in Germany



- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 풍력 에너지
- 화학적 저항성 우수
- 최적 변형 방지
- 튼튼함
- 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드
- 간섭 신호

장점
낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
신뢰성 향상을 위해 고품질 소재 사용

최근 업데이트 (20.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6

응용 범위
플랜트 엔지니어링
서보 드라이브 그리고 서보 조립
측정과 제어기술

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 니켈 -도금 아연 다이-케스팅 씰링: FPM
보호 평가:	IP68 (10h/1m)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 C24(EN 61984 기준, DIN VDE 0100-410에 따라 SELV가 보장되어야 함) UL 파일 번호: E249137
온도 범위:	-25°C ~+125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


최근 업데이트 (20.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® SIGNAL M23 F6

품번	Article	코딩	케이블 클램핑 범위	피스 / PU
Type M23 F6 cable coupler				
44420040	M23 F6	흑색 (N)	7 - 13.5	5
75018415	M23 F6	흑색 (N)	5.0 - 7.3	5
72064030	M23 F6	흑색 (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	흑색 (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	흑색 (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	흑색 (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	적색 (+20°)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	적색 (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	적색 (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	적색 (+20°)	9.5 - 13.5	5
44420039	M23 F6	청색 (-20°)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	청색 (-20°)	7 - 10	5
72064100	M23 F6	청색 (-20°)	9.5 - 13.5	5

최근 업데이트 (20.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

EPIC® SIGNAL M23 F6





최근 업데이트 (20.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.